


# Elektromagnēta magnētiskā spole VACS-C-R3-1RL

Daļas numurs: 8135822

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Signāla statusa attēlojums	LED
Max. komutācijas frekvence	5 Hz
Noslodzes cikls	100 %
Emaljēta vada izolācijas klase	H
Nominālā uz elektromagnēta tinumu aizejošā strāva	108 mA up to 80 ms
Nominālā strāva ar strāvas reducēšanu	15 mA after 80 ms
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: low-current phase 0.36 W, high-current phase 2.6 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. līnijas garums	30 m
Elektriskais savienojums	M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA Tērauds
Elektromagnēta tinuma materiāls	Varš Tērauds Termoplastika
Tinuma materiāls	Varš