


Apakšējā pamatne VABS-K2-12S-20-U14-P

Daļas numurs: 8140320

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Nominālais izmērs	2 mm
Vielas savienojums	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Connection direction on the side
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Plūsmas virziens	nereversējams
Darbošanās paņēmieni	Šķidrums Gāze
Piezīme par darba un vadības vidi	Ņemiet vērā ar vielu kontaktējošo materiālu ķīmisko noturību
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	0,33 Nm
Produkta svars	8 g
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	PEEK