


Pārnesumkārbā EMGA-40-P-G12-EAS-40

Daļas numurs: 8141730

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	40 mm
Motora atloka izmērs	40 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,31 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	12:1
Max ieejas ātrums	18.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	20 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,025 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	32 Nm
Max. efektivitāte	96 %
Griezes noturība	1 Nm/arcmin
Produkta svars	450 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	40G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	40P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS