

Pārnesumkārbā EMGA-80-A-G12-100A

Daļas numurs: 8141748

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	100 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,25 deg
Pārvads	Labā leņķa pārnesumkārbā
Pārnesumkārbas attiecība	12:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	120 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	1,379 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	240 Nm
Max. efektivitāte	94 %
Griezes noturība	5 Nm/arcmin
Produkta svars	5.100 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	100A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS