


Pārnesumkārbā EMGA-120-P-G8-SAS-140

Daļas numurs: 8141759

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	120 mm
Motora atloka izmērs	140 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,12 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	8:1
Max ieejas ātrums	6.500 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	120 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	1,431 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	380 Nm
Max. efektivitāte	97 %
Griezes noturība	18 Nm/arcmin
Produkta svars	7.000 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	120G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	140A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS