

Pārnesumkārbā EMGA-120-P-G12-SAS-140

Daļas numurs: 8141760

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|----------------------------|
| Pārnesumkārbas atloka izmērs | 120 mm |
| Motora atloka izmērs | 140 mm |
| Torsionālais brīvgājiens | 0,15 deg |
| Pārvads | Planetārā pārvada elements |
| Pārnesumkārbas attiecība | 12:1 |
| Max ieejas ātrums | 6.500 1/min |
| Pārvada elementa darba temperatūra | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aizsardzības klase | IP54 |
| Nepārtraukts izejas moments | 260 Nm |
| Pārvada elementa masas inerces moments | 2,224 kgcm ² |
| Maks. izejas griezes moments | 520 Nm |
| Max. efektivitāte | 96 % |
| Griezes noturība | 22 Nm/arcmin |
| Produkta svars | 9.000 g |
| Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta | 120G |
| Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta | 140A |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |