


Pārnesumkārbā EMGA-60-P-G8-SST-57

Daļas numurs: 8141764

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	60 mm
Motora atloka izmērs	57 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,17 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	8:1
Max ieejas ātrums	13.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	18 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,067 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	29 Nm
Max. efektivitāte	97 %
Griezes noturība	2,4 Nm/arcmin
Produkta svars	900 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	60G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	57A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS