

# Pārnesumkārbā EMGA-60-P-G12-SST-57

Daļas numurs: 8141765

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums                    |
|---|----------------------------|
| Pārnesumkārbas atloka izmērs                | 60 mm                      |
| Motora atloka izmērs                        | 57 mm                      |
| Torsionālais brīvgājiens                    | 0,17 deg                   |
| Pārvads                                     | Planetārā pārvada elements |
| Pārnesumkārbas attiecība                    | 12:1                       |
| Max ieejas ātrums                           | 13.000 1/min               |
| Pārvada elementa darba temperatūra          | -25 ... 90 °C              |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L             |
| Aizsardzības klase                          | IP54                       |
| Nepārtraukts izejas moments                 | 44 Nm                      |
| Pārvada elementa masas inerces moments      | 0,118 kgcm <sup>2</sup>    |
| Maks. izejas griezes moments                | 70 Nm                      |
| Max. efektivitāte                           | 96 %                       |
| Griezes noturība                            | 2,8 Nm/arcmin              |
| Produkta svars                              | 1.100 g                    |
| Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta | 60G                        |
| Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta | 57A                        |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS               |