


# Energijas piegādes elements CACN-3A-1-5-G2

Daļas numurs: 8149580

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	35 mm
Augstums	130 mm
Garums	115 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Vienfāzes
Ieejas strāva	1,1 - 2,2 A
Nominālais izejas DC spriegums	24 V
Nominālā izejas strāva	5 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	100 ... 240 V
Tīkla filtrs	100 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	450 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS