


Elektriskais interfeiss

VABA-S6-1-PT

Daļas numurs: 8152353

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Polaritātes aizsargāts	Separate for PS and PL
Max. vārstu pozīciju skaits	16
Maksimālais elektromagnētu tīnumu skaits	32
Takts frekvence	38,4 kbit/s
Iekšējais strāvas patēriņš elektronikai/sensoriem pie nominālā darba sprieguma	Typically 30 mA
Drošs strāvas patēriņš pie nominālā darba sprieguma slodzes	Typically 30 mA
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Atlikuma viļņi	4 Vss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkta svars	690 g
IO-Link, savienojumu tehnoloģija	Ierīce, 5-kontaktu
IO-Link, protokols	Device V 1.1
IO-Link, komunikācijas režīms	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, pieslēgvietas tips	Device B
IO-Link, pieslēgvietu skaits	Device 1
IO-Link, apstrādes datu platums OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimālā cikla laiks	Device 3,2 ms
Max. līnijas garums	20 m
Komunikāciju tips	IO-Link
Nominālais vadītāja šķērsriezums	1 mm ²
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums