


# Kontroles elements CDPX-X-B-W-10

Daļas numurs: 8155215

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	282 mm
Dziļums	29 mm
Augstums	197 mm
Garums	34 mm
Max priekšējā paneļa biezums	5 mm
Reāllaika pulkstenis	Jā
Atbalstītie PLC protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Reāllaika pulksteņa novirze	<100 ppm at 25 °C
Krāsu skaits	64 k
Attēlošana	Ar fona apgaismojumu TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	10,1"
Backup baterija	Super capacitor
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 32 V
Displeja izšķirtspēja	1024x600 pixels
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	0,38 A
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP20 IP66
Piezīme par aizsardzības klasi	IP20 rear IP66 front
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	For vertical mounting
Produkta svars	1.000 g
PLC interfeiss	RS485
USB saskarne	Jā
Ethernet interfeiss	RJ45 10/100 MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	Designer Studio
CPU dati	256 MB RAM