


Kontroles elements

CDPX-X-E1-W-15

Daļas numurs: 8155218

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	422 mm
Dziļums	56 mm
Augstums	267 mm
Garums	64 mm
Max priekšējā paneļa biezums	8 mm
Reāllaika pulkstenis	Jā
Atbalstītie PLC protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Reāllaika pulksteņa novirze	<100 ppm at 25 °C
Krāsu skaits	16 M
Attēlošana	Ar fona apgaismojumu TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	15,6"
Backup baterija	Li baterija, uzlādējama
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 32 V
Displeja izšķirtspēja	1366x768 pixels
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	1,2 A
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP20 IP66
Piezīme par aizsardzības klasi	IP20 rear IP66 front
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	For vertical mounting
Produkta svars	4.100 g
PLC interfeiss	RS485
USB saskarne	Jā
Papildus funkcijas	SD card slot
Ethernet interfeiss	RJ45 10/100 MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	Designer Studio
CPU dati	2 GB RAM