

Amortizators DYEF-G8-M10-Y1F

Daļas numurs: 8160238

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M10
Gājiens	3,7 mm
Amortizēšana	Pneimatiskā amortizēšana ar fiksētu metālisku atduri
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	0,8 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	3,7 mm
Max. pievilkšanas moments	3 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,06 J
Produkta svars	37,6 g
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums