

Amortizators DYSD-Q11-8-8-Y1F-S-Y14

Daļas numurs: 8161524

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Gājiens	8 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	1 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,2 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	8 mm
Max. apturēšanas spēks	500 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	4 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	18.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,02 J
Atstatīšanas spēks	18 N
Produkta svars	40 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Bļīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Uzgriežņa materiāls	tērauds, galvanizēts