


Sakabe

EAMD-67-60-32-32X32-U

Daļas numurs: 8164977

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|-----------------------|
| Turētāja diametrs 1 | 32 mm |
| Turētāja diametrs 2 | 32 mm |
| Izmērs | 67 |
| Nominālais garums | 60 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 4.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 402 kgmm ² |
| Pārnēsamais moments | 180 Nm |
| Produkta svars | 766 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |