


Sakabe

EAMD-67-91-32-32X32-U

Daļas numurs: 8165458

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	32 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	67
Nominālais garums	91 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	858 kgmm ²
Pārnēsamais moments	180 Nm
Produkta svars	1.586 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS