


Maģistrāles izejas ligzda NECL-L12W5-C2-Q10

Daļas numurs: 8166794

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-111
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Sertifikācijas departaments	UL E474609
Montāžas tips	Threaded
Kabeļa izeja	Zem leņķa
Piezīme par kabeļa izeju	Can be rotated 72°
Produkta svars	53,58 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Enerģijas piegāde
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M12x1, L-coded to EN 61076-2-111
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 63 V
Nominālais darbības spriegums DC	63 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	16 A
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Pieļaujamais vada diametrs	8 - 13 mm for electrical connection 1
Nominālais vadītāja šķērs griezumums	≤ 2,5 mm ²
Nominālais vada šķērs griezumums (AWG)	AWG14
Piezīme attiecībā uz pieslēgvietas šķērs griezumumu	Max. 1.5 mm ² /AWG16 when using wire end sleeves
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 105 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpora materiāls	PA
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Niķelēts spiedienliets cinks
Elektriskā kontakta materiāls	Apzeltīts vara sakausējums