


Pievienojošais skaitītājs PZA-E-C

Daļas numurs: 8606

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	mehāniskais sekvenču skaitītājs ar pneimatisko piedziņu
Atstatīšanas tips	Spiedpoga vai pneimatiskais signāls
Attēlošana	6-pozīciju
Atbrīvošanas spiediens, piedziņas elements	$< 0,15$ bar
Atbrīvošanas spiediens, atgriešanās	$< 0,15$ bar
Reaģēšanas spiediens, piedziņas elements	$> 0,8$ bar
Reaģēšanas spiediens, atgriešanās	2 bar
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Minimālais atstatīšanas spiediens	2 bar
Minimālais impulsa garums, piedziņas elements	8 ms
Minimālais impulsa garums, atgriešanās	150 ms
Minimālais pārtraukuma periods, piedziņas elements	10 ms
Minimālais pārtraukuma periods, atgriešanās	50 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	70 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Pneimatiskais savienojums	M5
Korpusa materiāls	PA