



PE pārveidotājs PEN-M5

Daļas numurs: 8625

FESTO

Pneimatiskā/elektriskā signāla pārveidotājs, selektora slēdzis priekš spiediena, vakuuma un diferencēta spiediena, uz 2n apakšējās pamatnes.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Diferencēts spiediens Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pneim./elektr. diferencētā spiediena slēdzis
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. komutācijas frekvence	70 Hz
Max. izejas strāva	350 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 30 V
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis Atvērts gals
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PUR
Montāžas tips	uz montāžas rāmi 2n ar caurejošo urbumu Izvēles
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	M5
Produkta svars	240 g
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Bļivgredzena materiāls	NBR
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	-0,8 ... 8 bar
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L