


Gala aptures gala slēdzis SDK-3-PK-3

Daļas numurs: 8714

FESTO

[Ar lodveida pievadu](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	16 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Sfēriskā sēdvieta
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	0,6 mm
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Blīvēšanas princips	mīksts
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	nereversējams
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Iedarbināšanas spēks	12 N
Produkta svars	50 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Bezkanālu