

Atbalsta pēdas stiprinājums LN-125

Daļas numurs: 9036

FESTO

Priekš cilindru DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP grozāmās montāžas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	125
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkta svars	2.632 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Stiprinājuma materiāls	Mezglainā grafīta čuguns