

# Plastmasas caurule

## PU-6-BL

Daļas numurs: 9159

FESTO

Priekš CN un CK savienotājiem, daļēji lokani un samezģlošanās izturīgi, poliuretāns (nav apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).  
Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8,3 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	36 mm
Iekšējais diametrs	6 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Autorizācija	TÜV
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,033 kg/m
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)