



Sekvences spiediena pievads VD-3-PK-3

Daļas numurs: 9270

FESTO

Ar apakšējo pamatni 2n priekš NW 3 mm cauruļvada.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	100 l/min
Operating pressure MPa	0,18 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	1,8 ... 8 bar
Nominālais izmērs	2,5 mm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	220 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	PK-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS