

# Pārsedes ātrais savienotājs SCK-PK-6-KU

Daļas numurs: 9389

FESTO

Polimērisks izpildījums.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5,3 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Bulkhead
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Uzgriežņa materiāls	POM
Material – connector	POM