


# Adapteris AD-G1/8-1/8NPT-I

Daļas numurs: 9395

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5,95 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilksšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	6 Nm
Max pievilksšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	7 Nm
Nominālais pievilksšanas moments	10,55 Nm
Nominālā pievilksšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	10,38 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Virišķā vītne G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Iekšējā vītne 1/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts