

# Adapteris AD-G1/4-1/4NPT-I

Daļas numurs: 9396

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums                    |
|--|----------------------------|
| Nominālais izmērs                                    | 7,95 mm                    |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā          | -0,95 ... 10 bar           |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Apkārtējās vides temperatūra                         | -10 ... 60 °C              |
| Max pievilšanas moments, pneimatiskais savienojums 1 | 11 Nm                      |
| Max pievilšanas moments, pneimatiskais savienojums 2 | 12 Nm                      |
| Nominālais pievilšanas moments                       | 9,05 Nm                    |
| Nominālā pievilšanas momenta pielāide                | ± 20 %                     |
| Produkta svars                                       | 24,22 g                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1            | Virišķā vītne G1/4         |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2            | Iekšējā vītne 1/4 NPT      |
| Materiālu piezīme                                    | Atbilst RoHS               |
| Blīvējumu materiāls                                  | PVC                        |
| Korpusa materiāls                                    | tērauds, galvanizēts       |