

Adapteris AD-1/4NPT-G1/4-I

Daļas numurs: 9625

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,95 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	12 Nm
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	11 Nm
Produkta svars	21 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Ārējā vītne 1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts