

Adapteris AD-1/2NPT-G1/2-I

Daļas numurs: 9627

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	14,3 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	28 Nm
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	40 Nm
Produkta svars	48,48 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Ārējā vītne 1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpora materiāls	tērauds, galvanizēts