

Pārejas elements E-G1/2-1/2NPT

Daļas numurs: 9633

FESTO

Ar 2 blīvgredzeniem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	14,3 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	40 Nm
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	28 Nm
Nominālais pievilkšanas moments	47,9 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	47,68 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/2 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS