


# Ātrās izplūdes vārsts SE-3/8-B

Daļas numurs: 9687

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Ātrā izplūde
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Montāžas tips	Vītņots
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2.760 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2.880 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 75 °C
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominālais izmērs	11 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 75 °C
Produkta svars	125 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR