


# drukindicator OH-8-RT

Artikelnummer: 10088

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Bedrijfsdruk Mpa                        | -0,1 ... 0,8 MPa                                       |
| Werkdruk                                | -1 ... 8 bar   |
| Bedrijfsdruk                            | -14,5 ... 116 psi                                      |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]                |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C  |
| Pneumatische aansluiting                | Opsteeknippel PK-3                                     |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |