



microstoterventiel

SO-3-PK-3-B

Artikelnummer: 10403

FESTO

met opsteeknippels voor slang inw. 3 mm, onbediend open.
Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 open monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	60 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	1,8 mm
Soort sturing	direct
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	6 N
Productgewicht	7 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Materiaal behuizing	Messing POM