



OF-poort OS-1/4-NPT

Artikelnummer: 10413

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet	1.170 l/min
Werkdruk	1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Nominale diameter	6,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	110 g
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/8-27
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR