



pneumatisch ventiel J-3-PK-3

Artikelnummer: 10772

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 bistabiel
normaal nominaal debiet	100 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Nominale diameter	2,5 mm
Schakeltijd om	7 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	75 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring naar keuze:
Aansluiting hulpstuurlicht 12	PK-3
Aansluiting hulpstuurlicht 14	PK-3
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal aansluitplaat	Messing PPS-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof Gespuitsgiet zink