


Normcilinder DSN-3/4"-2"-P

Artikelnummer: 11343

FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432, met elastische eindslagbuffering.
Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra
bevestigingselementen.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 50,8 mm |
| Zuigerdiameter | 3/4" |
| Gebaseerd op norm | ISO 6432 |
| Demping | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Zuigerstangeinde | Uitwendige schroefdraad |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 158,3 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 188,5 N |
| Pneumatische aansluiting | M22x1,5 |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie cilinderbuis | hooggelegeerd staal roestvrij |