

schokdemper DYSR-12-12-Y5

Artikelnummer: 1138642

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Slag	12 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	12 mm
Max. aanslagkracht	900 N
Max. energieabsorptie per slag	10,8 J
Max. energieabsorptie per uur	60.000 J
Max. restenergie	0,05 J
Terugstelkracht	4,5 N
Productgewicht	105 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal