



schokdemper DYSR-16-20-Y5-T

Artikelnummer: 1138645

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag	20 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	20 mm
Max. aanslagkracht	1.600 N
Max. energieabsorptie per slag	32 J
Max. energieabsorptie per uur	100.000 J
Max. restenergie	0,16 J
Terugstelkracht	5,4 N
Productgewicht	250 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hoog gelegeerd staal, gehard