



schokdemper DYSR-20-25-Y5-T

Artikelnummer: 1138647

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Slag	25 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Terugsteltijd lang	3 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	25 mm
Max. aanslagkracht	2.500 N
Max. energieabsorptie per slag	62,5 J
Max. energieabsorptie per uur	135.000 J
Max. restenergie	0,32 J
Terugstelkracht	9 N
Productgewicht	425 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hoog gelegeerd staal, gehard