


# schokdemper DYSR-32-60-Y5

Artikelnummer: 1138649

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag	60 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,6 s
Terugsteltijd lang	3 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	60 mm
Max. aanslagkracht	6.400 N
Max. energieabsorptie per slag	384 J
Max. energieabsorptie per uur	330.000 J
Max. restenergie	2 J
Terugstelkracht	18 N
Productgewicht	1.355 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hoog gelegeerd staal, gehard