


# ronde cilinder EG-12- -


Artikelnummer: 11647

FESTO

met veerretour



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 1 ... 80 mm  |
| Zuigerdiameter                                  | 12 mm  |
| Demping   | geen demping   |
| Positiedetectie                                 | zonder   |
| Varianten                                       | eenzijdige zuigerstangen                               |
| Werkdruk  | 2 ... 8 bar  |
| Werking   | enkelwerkend<br>drukkend                               |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 68 N   |
| Pneumatische aansluiting                        | G1/8   |