


zwaai aandrijving DRQD-B-20-180-P1J-A-AL-FW

Artikelnummer: 1177955
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-180 /+ 6 deg
Zwaaihoek	180 deg
Demping	P1J: instelbare demping van elastomeren
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Max. aantal tussenposities	1
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	3 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	2,2 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	3,1 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,035 kgm ²
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal aandrijfjas	Affineerstaal
Informatie materiaal deksel	Aluminium
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	Aluminium