



# geluiddemper AMTE-M-LH-G12

Artikelnummer: 1205863

★ Kernprogramma

FESTO

geschikt voor het verminderen van geruis aan de  
ontluchtingsaansluitingen van pneumatische installaties.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Debiet tegen atmosfeer	10.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukkniveau	88 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Productgewicht	43 g
Pneumatische aansluiting	G1/2
Materiaal silencer insert	brons
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform