

kunststofslang PU-9-SW

Artikelnummer: 12134

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.
De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	11,6 mm
Debietrelevante buigradius	76 mm
Binnendiameter	9 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,056 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor koppelingsstekker binnendiameter 9 mm met moer
Kleur	zwart
Shore-hardheid	A 91 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)