


tastdruckschakelventiel SVK-3-PK-3

Artikelnummer: 12146

FESTO

met kogelbediening



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	50 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Kogelzitting
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	1,5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	niet gekanaliseerd