

koppeling EAMC-30-35-8-12

Artikelnummer: 123043

FESTO

voor elektromechanische aandrijving met servomotor.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	8 mm
Opnamediameter 2	12 mm
Grootte	30
Nominale lengte	35 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	6,1 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	8,2 Nm
Productgewicht	45 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform