

magneetspoel MSN1G-24DC-OD

Artikelnummer: 123060

FESTO

voor gelijkspanning, zonder contactdoos.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Min excitatietijd	10 ms
Inschakelduur	100 %
Spoeleigenschappen	24 V DC: 2,5 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	80 g
Elektrische aansluiting	3-polig Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803
Soort bevestiging	geklemd met bevestigingsklem met toebehoren
Materiaal behuizing	PA
Materiaal stekkercontact	Staal
Materiaal wikkeling	Koper