


vlakke cilinder EZH-1,5/6,5-10

Artikelnummer: 13009

FESTO

met borging tegen verdraaiing



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 mm
Zuigerdiameter	3 mm equivalente diameter
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger rechthoekige zuigerstang
Positiedetectie	zonder
Borging tegen verdraaiing/geleiding	rechthoekige zuigerstang
Bedrijfsdruk Mpa	0,3 ... 0,6 MPa
Werkdruk	3 ... 6 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	3,8 N
Theoretische minimale terugbrengveerkracht	1 N
Theoretische maximale terugbrengveerkracht	1,7 N
Productgewicht	4 g
Soort bevestiging	met dwarsboring
Pneumatische aansluiting	Opsteeknippel PK-3
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	PA-versterkt