

balgrijper DHEB-22-E-D-E-P

Artikelnummer: 1320792

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | 22 |
| Slaglengthe van de balg | 12 mm |
| Min. te grijpen diameter | 24 mm |
| Max. te grijpen diameter | 31,5 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | enkelwerkend gesloten |
| Grijperfunctie | Adaptief |
| Constructieve opbouw | Contractiemembraan gedwongen bewegingsverloop |
| Geleiding | Basisgeleiding |
| Positiedetectie | zonder |
| Werkdruk | 5 ... 8 bar |
| Terugsteldruk | < 1 bar |
| Max. werkfrequentie grijper | ≤ 4 Hz |
| Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 30 ms |
| Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 60 ms |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| gemiddelde uitwisselinterval voor de balg | 0,5 Mio SP |
| Richtwaarde nuttige last | 0,32 kg |
| Productgewicht | 43 g |
| Soort bevestiging | met uitwendige schroefdraad met contraoer naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal balg | EPDM |
| Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |