

cartridge QSPLLKG20-1/2-U

Artikelnummer: 132868

FESTO

met insteekkoppeling, L-vorm lang.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	7,3 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	19 g
Pneumatische aansluiting 1	QSP...20
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 1/2"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij