


# insteekschroefkoppeling QS-G1/8-10-I

Artikelnummer: 132999

★ Kernprogramma

Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde  |
|--|---|
| Grootte  | Standaard   |
| Nominale diameter                                | 5,3 mm  |
| Soort dichting op de inschroeftrap               | Dichtingsring   |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig   |
| Design   | Rechte vorm   |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10  |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 6 bar   |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 87 psi  |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -0,095 ... 1,4 MPa  |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk                 | -0,95 ... 14 bar  |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -13,775 ... 203 psi   |
| Maritieme classificatie                          | zie certificaat   |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand  |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 ... 80 °C   |
| Nominaal aandraaimoment                          | 7 Nm  |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment       | ± 20 %  |
| Productgewicht                                   | 19 g  |
| Soort bevestiging                                | Binnenzeskant SW5   |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad G1/8  |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 10 mm   |
| Kleur van de demontagering                       | blauw   |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform  |
| Materiaal behuizing                              | messing vernikkeld  |
| Materiaal losring                                | POM   |
| Materiaal slangdichting                          | NBR   |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij   |